

ISO 12647 inställningar hos Kalmar Kuvert

Kompensationskurvor för att åstadkomma ISO12647-2 mål PT2 och PT4.
Kontroll av tryck sker med en Techkon SpectroDens, som kalibrerar med ett intervall på två år.

ICC profiler skapade efter FOGRA39 och FOGRA47 med totala färgmänder 300 resp. 260.

Dessa profiler är skapade i Xrite i1 Profiler.

DeviceLinkar används enbart för att säkerställa den totala färgmängden på respektive papperstyp.

Epson förprovtryck

Epson SC-P8000 med inline spektrofotometer styrs av GMG Colorproof med verifiering på alla utskrifter och verifieras emot FOGRA39 och FOGRA47 med justerad vitpunkt för obestruket offset papper.

Mätningar görs med Xrite ILS30 som är självkalibrerande.

Preflight

Skär med en standard PitStop preflight profil i RealPro för PDF-X4